


	<b>MODELO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ANCHO</b>	<b>LARGO</b>	<b>ZONA DE IMPRESION</b>
	L 109	2.2cm	1.7cm	20 cm	19 cm x 1 cm
	<b>MODELO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ANCHO</b>	<b>LARGO</b>	<b>ZONA DE IMPRESION</b>
	T 601	4.5cm	6 cm diámetro	6cm diámetro	 2 cm de labio, círculo interno de 1,5 cm
	<b>MODELO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ANCHO</b>	<b>LARGO</b>	<b>ZONA DE IMPRESION</b>
	R 453	3.5 cm	5 cm	7cm	6 cm x 5 cm
	<b>MODELO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ANCHO</b>	<b>LARGO</b>	<b>ZONA DE IMPRESION</b>
	A 231	5cm	6 cm diámetro	6cm diámetro	4 cm x 4 cm
	<b>MODELO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ANCHO</b>	<b>LARGO</b>	<b>ZONA DE IMPRESION</b>
	A 211	6 cm	5 cm diámetro de base.	5 cm diámetro de base.	4 cm x 4 cm
	<b>MODELO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ANCHO</b>	<b>LARGO</b>	<b>ZONA DE IMPRESION</b>
	A 228	4,5cm	6 cm diámetro	6cm diámetro	3,5 cm de diámetro

	MODELO	ALTO	ANCHO	LARGO	ZONA DE IMPRESION
	A 213	3.5 cm	4 cm de base	4.5 cm de base	4.2 cm x 2.2 cm
	MODELO	ALTO	ANCHO	LARGO	ZONA DE IMPRESION
	A 204	3 cm	4 cm de diámetro de base	4 cm de diámetro de base	2 cm de diámetro
	MODELO	ALTO	ANCHO	LARGO	ZONA DE IMPRESION
	R 401	2.5 cm	2 cm de base	2.5 cm de base	2.2 cm x 1.6 cm
	MODELO	ALTO	ANCHO	LARGO	ZONA DE IMPRESION
	A 214	2.5 cm	2 cm de diámetro de base	2 cm de diámetro de base	1 cm de diámetro
	MODELO	ALTO	ANCHO	LARGO	ZONA DE IMPRESION
	R 447	2 cm	1.8 cm	2.5 cm	2.3 cm x 1.2 cm
	MODELO	ALTO	ANCHO	LARGO	ZONA DE IMPRESION
	A 205	3.3 cm	3.5 cm de diámetro de base	3.5 cm de diámetro de base	2.5 cm de diámetro

	<b>MODELO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ANCHO</b>	<b>LARGO</b>	<b>ZONA DE IMPRESION</b>
A 207	2.5 cm	3.5 cm de diámetro de base	3.5 cm de diámetro de base	2 cm de diámetro	
	<b>MODELO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ANCHO</b>	<b>LARGO</b>	<b>ZONA DE IMPRESION</b>
A 206	4.5 cm	4.5 cm de diámetro de base	4.5 cm de diámetro de base	3 cm de diámetro	
	<b>MODELO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ANCHO</b>	<b>LARGO</b>	<b>ZONA DE IMPRESION</b>
A 202	3.5 cm	3 cm de diámetro de base	3 cm de diámetro de base	1.5 cm de diámetro	
	<b>MODELO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ANCHO</b>	<b>LARGO</b>	<b>ZONA DE IMPRESION</b>
R 400	3 cm	2.5 cm	2.5 cm	2.5 cm x 2.5 cm	
	<b>MODELO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ANCHO</b>	<b>LARGO</b>	<b>ZONA DE IMPRESION</b>
A 209	4 cm	4.5 cm de diámetro de base	4.5 cm de diámetro de base	3.5 cm de diámetro	
	<b>MODELO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ANCHO</b>	<b>LARGO</b>	<b>ZONA DE IMPRESION</b>
A 201	2.5 cm	2.5 cm de diámetro de base	2.5 cm de diámetro de base	2 cm de diámetro	


	<b>MODELO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ANCHO</b>	<b>LARGO</b>	<b>ZONA DE IMPRESION</b>
	A 240	2.5 cm	3 cm de diámetro de base	3 cm de diámetro de base	2 cm de diámetro
	<b>MODELO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ANCHO</b>	<b>LARGO</b>	<b>ZONA DE IMPRESION</b>
	L 103	3 cm	2 cm	6 cm	6 cm x 1.7 cm
	<b>MODELO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ANCHO</b>	<b>LARGO</b>	<b>ZONA DE IMPRESION</b>
	R 402	3.8 cm	3.5 cm	4 cm	4 cm x 3 cm
	<b>MODELO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ANCHO</b>	<b>LARGO</b>	<b>ZONA DE IMPRESION</b>
	A 236	3.5 cm	2.5 cm	3.5 cm	2.2 cm x 2.2 cm
	<b>MODELO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ANCHO</b>	<b>LARGO</b>	<b>ZONA DE IMPRESION</b>
	L 107	2 cm	1 cm	12 cm	12 cm x 1 cm
	<b>MODELO</b>	<b>ALTO</b>	<b>ANCHO</b>	<b>LARGO</b>	<b>ZONA DE IMPRESION</b>
	A 230	3.5 cm	2.7 cm	3.3 cm	2.5 cm x 1 cm




MODELO	ALTO	ANCHO	LARGO	ZONA DE IMPRESION
R 415	2 cm	4.5 cm	9 cm	9 cm x 4.5 cm




MODELO	ALTO	ANCHO	LARGO	ZONA DE IMPRESION
R 404	2.5 cm	1.5 cm	5 cm	4 cm x 1 cm




MODELO	ALTO	ANCHO	LARGO	ZONA DE IMPRESION
R 423	5 cm	4 cm	4 cm	4 cm x 4 cm




MODELO	ALTO	ANCHO	LARGO	ZONA DE IMPRESION
R 430	6.5 cm	5.5 cm	3 cm	3 cm x 2 cm



MODELO	ALTO	ANCHO	LARGO	ZONA DE IMPRESION
R 451	5.5 cm	7 cm	16 cm	6.5 cm x 15 cm



MODELO	ALTO	ANCHO	LARGO	ZONA DE IMPRESION
R 452	5.5 cm	7 cm	16 cm	6.5 cm x 15 cm




MODELO	ALTO	ANCHO	LARGO	ZONA DE IMPRESION
R 428	14 cm	14 cm	26 cm	14 cm x 21 cm




MODELO	ALTO	ANCHO	LARGO	ZONA DE IMPRESION
R 416	6.5 cm	5 cm	10 cm	4 cm x 7 cm




MODELO	ALTO	ANCHO	LARGO	ZONA DE IMPRESION
R 413	5.5 cm	5 cm	10 cm	3.5 cm x 7.5 cm



MODELO	ALTO	ANCHO	LARGO	ZONA DE IMPRESION
R 410	4 cm	3 cm	5.5 cm	3.5 cm x 7.5 cm



MODELO	ALTO	ANCHO	LARGO	ZONA DE IMPRESION
R 408	5.5 cm	6 cm	5 cm	3.5 cm x 5 cm




MODELO	ALTO	ANCHO	LARGO	ZONA DE IMPRESION
R 403	3 cm	2 cm	5 cm	1.5 cm x 3.5 cm


# grupo tampo®



MODELO	ALTO	ANCHO	LARGO	ZONA DE IMPRESION
L 112	2.5 cm	3 cm	30.5 cm	2 cm x 27 cm




MODELO	ALTO	ANCHO	LARGO	ZONA DE IMPRESION
L 135	2.5 cm	2 cm	51.5 cm	1.5 cm x 50 cm



MODELO	ALTO	ANCHO	LARGO	ZONA DE IMPRESION
L 125	3.5 cm	2.5 cm	25 cm	1.5 cm x 22 cm



MODELO	ALTO	ANCHO	LARGO	ZONA DE IMPRESION
L 124	4 cm	2 cm	31 cm	1.5 cm x 30 cm



MODELO	ALTO	ANCHO	LARGO	ZONA DE IMPRESION
L 123	4 cm	3 cm	35 cm	2 cm x 30 cm



MODELO	ALTO	ANCHO	LARGO	ZONA DE IMPRESION
L 121	3 cm	1.5 cm	6 cm	1.5 cm x 5 cm



# grupo tampo®



MODELO	ALTO	ANCHO	LARGO	ZONA DE IMPRESION
L 104	2 cm	1.5 cm	7.5 cm	1.5 cm x 6 cm



MODELO	ALTO	ANCHO	LARGO	ZONA DE IMPRESION
A 225	6 cm	9 cm	9 cm	6.5 cm de Diámetro



MODELO	ALTO	ANCHO	LARGO	ZONA DE IMPRESION
A 224	7 cm	7.5 cm	7.5 cm	3 cm de Diámetro



MODELO	ALTO	ANCHO	LARGO	ZONA DE IMPRESION
A 217	7 cm	7.5 cm	7.5 cm	3 cm de Diámetro



MODELO	ALTO	ANCHO	LARGO	ZONA DE IMPRESION
A 210	4 cm	4 cm	4 cm	2.5 cm de Diámetro



MODELO	ALTO	ANCHO	LARGO	ZONA DE IMPRESION
A 209	4 cm	4 cm	4 cm	2.5 cm de Diámetro